


## Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

## Toepassingsgebied

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Drukbestendigheid | [bar] | 40 |
|-------------------|-------|----|

## Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mechanische eigenschappen

|                                                                   |     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Gewicht                                                           | [g] | 341,5                               |
| Materialen                                                        |     | 1.4435 (roestvast staal / 316L)     |
| Aansluiting sensorzijde                                           |     | G 1/2 afdichtconus                  |
| Procesaansluiting                                                 |     | Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851 |
| Oppervlaktekwaliteit Ra/<br>Rz materiaal in contact met<br>medium |     | 0,4 / 4                             |
| Hygiëne klasse (volgens DIN<br>11866)                             |     | H4                                  |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|