


Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 met lekkagekanaal



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	25
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	25

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	203
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------