


T-stuk

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor sensoren en adapter met procesaansluiting G ½ A
Drukbestendigheid	[bar]	25
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	407,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting		Inlasadapter Ø 41 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		0,8 / 4
Toebehoren		
Leveringsomvang		O-ring: 1, FKM
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk