


Procesadapter voor SMS-leidingmontage

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Metaal op metaal afdichting



EC 1935/2004 FCM FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	570,5
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	SMS procesaansluiting DN50 (2")
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,8 / 8

E43344



Procesadapter voor SMS-leidingmontage

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Afdichting	metaal op PEEK
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H3
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk