




Flexibele koppeling met stelschroefverbinding voor
pulsgever

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 diepte der Klemmnabe

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	58
Afmetingen	[mm]	Ø 30 / L = 38
Materialen		aluminium
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 120 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	30
Binnendiameter 1	[mm]	10
Binnendiameter 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Diepte van de klemnaaf	[mm]	9,6
Klemschroef	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Lengte	[mm]	38
Max. toerental mechanisch	[U/min]	6000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,5
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,35
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 4,0

Opmerkingen

Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.
Verpakkingseenheid	1 stuk