


AS-интерфейс с учебен бутон

EMS-Module 2BI 2LO

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2398

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
- 2 Светодиод
- 3 бутон 2 нормално отворен / зелен
- 4 бутон 1 нормално затворен / червен



Приложение

Приложение

полева инсталация

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	55

Входове

Сензорно захранване на входовете	AS-i
----------------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-интерфейс с учебен бутон

EMS-Module 2BI 2LO

AS-i класификация					
AS-i версия	2.1				
Режим на разширено адресиране	да				
Профил на AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-B.A.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	B				
AS-i ID код [hex]	A.E				
AS-i сертификат	49203				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Светодиод	1	2	-	-
	бутон	-	-	1	2
Механични данни					
Тегло [g]	97				
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал	PBT				
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа		Светодиод, зелен		
	Грешка		Светодиод, червен		
Акcesoари					
Акcesoари (като опция)	Инструмент за демонтаж на капака:, E70206				
Забележки					
Забележки	Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти.				
	Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.				
Единица на опаковката	1 брой				
Електрическо свързване					
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:					