


Монтажен адаптер за капацитивни сензори

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 О-пръстен 44 x 2 mm



Приложение

Температура на средата	[°C]	-25...100
Температура на средата за кратко време	[°C]	-25...110
Номинално налягане	[bar]	8

Механични данни

Тегло	[g]	90,5
Размери	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Означение на резбата		G 1 1/2
Материал		Адаптер: POM; уплътнител: EPDM
Свързване на сензора		резбова връзка M30 x 1,5 Вътрешна резба
Процес на свързване		резбова връзка G 1 1/2 външна резба

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------