


Монтажен адаптер за капацитивни сензори

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 О-пръстен 44 x 2 mm

Приложение

Номинално налягане [bar] 8

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...110

Механични данни

Тегло [g] 83,4

Размери [mm] G 1 1/4 / L = 65

Означение на резбата G 1 1/4

Материал Адаптер: PVDF; уплътнител: EPDM

Свързване на сензора резбова връзка M30 x 1,5 Вътрешна резба

Процес на свързване резбова връзка G 1 1/4 външна резба

Забележки

Единица на опаковката 1 брой