

E12403




Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0005K08

За 8-пиновите конектори цветовете не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Приложение		
Система		ширмован кабел
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	372
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0005K08

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, ширмован; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 1...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



цветове съгласно DIN EN 60947-5-2

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
PK =	розов
OG =	оранжев
VT =	лилав
WH =	бял
screen =	екран