




Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Приложение

Номинално налягане	[bar]	16
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	227,5
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4	
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario	
Процес на свързване	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Запечатването	уплътнител	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
	уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съвместим, E30124

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------