




Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A



1 отвор за оттичане



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Дизайн	за резервоари, с отвор за оттичане
Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	50

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	166
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 30 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстени:, FKM
--------------------	------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------