




Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 фиксираща скоба за центриране на парче

CRN

Приложение	
Дизайн	дизайн с прорези, за сензори за ниво, LR
Температура на средата [°C]	-40...200
Номинално налягане [bar]	16
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	16
Механични данни	
Тегло [g]	620
Материал	Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; центроващ елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301)
Свързване на сензора	резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване	резбова връзка G 3/4 външна резба
Дължина L [mm]	1200
Акcesoари	
Доставени артикули	уплътнение: 1
Акcesoари (като опция)	Центрираща част за коаксиални тръби: 1, E43222
Забележки	
Забележки	When used under DNV GL conditions mounting of an additional centring piece is required
Единица на опаковката	1 брой