


E70450




Свързващ кабел

Edge-Gateway/Power cable M12



Приложение	
Приложение	захранване с напрежение за edgeGateway
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	8...32 DC
Условия на работа	
Температура на съхранение [°C]	-40...105
Защита	IP 65
Механични данни	
Тегло [g]	111,5
Материал	PBT-GF20
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 0,6 m, PVC; FLRY-B	
Връзка	



E70450



Свързващ кабел

Edge-Gateway/Power cable M12

Електрическо свързване - щекер



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.