




Свързващ кабел

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS



| Приложение                                                   |                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Система                                                      | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |                             |
| Приложение                                                   | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост                   |                             |
| Без силикон                                                  | да                                                                           |                             |
| Електрически показатели                                      |                                                                              |                             |
| Работно напрежение                                           | [V]                                                                          | < 250 AC / < 300 DC         |
| Клас на защита                                               |                                                                              | II                          |
| Макс. токово натоварване общо                                | [A]                                                                          | 4                           |
| Обща текуща оценка (UL)                                      | [A]                                                                          | 3                           |
| Условия на работа                                            |                                                                              |                             |
| Околна температура                                           | [°C]                                                                         | -25...100                   |
| Забележка за температурата на околната среда                 |                                                                              | cULus: ...65 °C             |
| Температура на околната среда (придвижване)                  | [°C]                                                                         | 0...100                     |
| Забележка за температурата на околната среда (движение)      |                                                                              | cULus: ...65 °C             |
| Температура на съхранение                                    | [°C]                                                                         | -25...55                    |
| Съхранение на влажно                                         | [%]                                                                          | 10...100                    |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас |                                                                              | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Защита                                                       |                                                                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Свързващ кабел

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS

| Механични данни            |                                         |                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло                      | [g]                                     | 71,5                                                                                      |
| Материал                   |                                         | PP Без халоген                                                                            |
| Формиран корпусен материал |                                         | PP                                                                                        |
| Материал на гайката        |                                         | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                                        |
| Уплътнителен материал      |                                         | EPDM                                                                                      |
| Заварачни приложения       |                                         | да                                                                                        |
| Заварачни приложения       | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                            | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Цикли на огъване                        | > 1 Mio.                                                                                  |
|                            | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |


| Забележки             |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |

**Електрическо свързване - щекер**

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



| Електрическо свързване                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |
| Връзка                                                                                  |  |





## Свързващ кабел

VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

