

## Свързващ кабел с конектор

ADOGF040VAS0005P04



| Приложение                                                   |                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Система                                                      | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |                                           |
| Приложение                                                   | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост                   |                                           |
| Без силикон                                                  | да                                                                           |                                           |
| Електрически показатели                                      |                                                                              |                                           |
| Работно напрежение                                           | [V]                                                                          | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Клас на защита                                               |                                                                              | III                                       |
| Макс. токово натоварване общо                                | [A]                                                                          | 3                                         |
| Условия на работа                                            |                                                                              |                                           |
| Околна температура                                           | [°C]                                                                         | -25...80                                  |
| Температура на околната среда (придвижване)                  | [°C]                                                                         | 5...80                                    |
| Температура на съхранение                                    | [°C]                                                                         | -25...55                                  |
| Съхранение на влажно                                         | [%]                                                                          | 10...100                                  |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас |                                                                              | 1K22/ DIN 60721-3-1                       |
| Защита                                                       |                                                                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K               |
| Тестове / одобрения                                          |                                                                              |                                           |
| UL одобрение                                                 | Захранване                                                                   | Class 2                                   |
| Механични данни                                              |                                                                              |                                           |
| Тегло                                                        | [g]                                                                          | 161,6                                     |
| Размери                                                      | [mm]                                                                         | 10 x 10 x 31                              |



## Свързващ кабел с конектор

ADOGF040VAS0005P04

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формиран корпусен материал | PP                                                                                        |
| Материал на гайката        | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                                        |
| Уплътнителен материал      | EPDM                                                                                      |
| Заварачни приложения       | да                                                                                        |
| Заварачни приложения       | Радиус на огъване за гъвкави приложения                                                   |
|                            | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                            | Скорост на движение                                                                       |
|                            | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Цикли на огъване                                                                          |
|                            | > 1 Mio.                                                                                  |
|                            | Натоварване на усукване                                                                   |
|                            | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);  
уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm



## Връзка



Цветовете на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син   |
| WH = | бял   |