
E12655

Jumper

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS





C€ CK

Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo de energia, codificação L
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	64 DC
Capacidade de carga total	[A]	16
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-4090
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso Peso	[g]	1119,7
Materiais		PP
Material do invólucro		TPE
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E12655

Jumper

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



conexão elétrica

cabo: 5,00 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica - 2

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

