

E11036



Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 Joint torique 44 x 2 mm

Application

Tenue en pression [bar] 8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...110

Données mécaniques

Poids [g] 83,4

Dimensions [mm] G 1 1/4 / L = 65

Désignation du filetage G 1 1/4

Matières Adaptateur: PVDF; joint: EPDM

Raccordement capteurs taraudage M30 x 1,5 Taraudage

Raccord process taraudage G 1 1/4 filetage extérieur

Remarques

Quantité 1 pièces