


E12460




Câble de connexion

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Application	
Système	contacts dorés; câble blindée
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	111,4
Matière du corps	laiton, nickelé / TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé



E12460




Câble de connexion

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, noir, Ø 6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage raccordé

