


Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005C04



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Remarque sur la température ambiante	21 jours: -25...120 °C
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	271
Dimensions [mm]	28 x 15 x 38
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure min. 10 x diamètre du câble



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005C04

Remarques

Quantité


1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm;
 Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu
 WH = blanc