


Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET



Application	
Version	Montage par cylindre de serrage
Données mécaniques	
Poids [g]	51,8
Type de montage	profil rond; (Ø 10 mm)
Dimensions [mm]	30,8 x 1,5 x 43,2
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Accessoires	
Fourniture	vis à tête cylindrique: 2 x M3 x 14
	Cylindre de serrage
	Vis à tête cylindrique
	Écrou: M4

E21272



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET

Remarques

Quantité

1 pièces