




Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Application

Version

Montage par cylindre de serrage

Données mécaniques

Poids

[g]

105,8

Type de montage

profil rond; (Ø 12 mm)

Dimensions

[mm]

30,8 x 3 x 48,4

Matières

inox 1.4571 (316Ti)

Accessoires

Fourniture

vis à tête cylindrique: 2 x M3 x 14

Cylindre de serrage

Vis à tête cylindrique

Écrou: M4

E21275



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Remarques

Quantité

1 pièces