




Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Application		
Version		caoutchouc à picots
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	519
Diamètre intérieur	[mm]	10
Diamètre extérieur	[mm]	159,16
Matières		roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU
Couple de serrage	[Nm]	3; (Vis de fixation)
Dureté surface		60 Shore A
Périmètre	[mm]	500
Remarques		
Quantité		1 pièces