


Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Application

Version

moletée croisée

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-30...80

Données mécaniques

Poids

[g]

64

Diamètre intérieur

[mm]

10

Diamètre extérieur

[mm]

63,6

Matières

roue: aluminium; caractéristiques de surface: aluminium

Périmètre

[mm]

200

Remarques

Quantité

1 pièces