


E60110



Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Application

Version	plastique lisse
---------	-----------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	536
Diamètre intérieur	[mm]	10
Diamètre extérieur	[mm]	159,15
Matières	roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU	
Couple de serrage	[Nm]	3; (Vis de fixation)
Dureté surface		90 Shore A
Périmètre	[mm]	500

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------