


E21275



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Application	
Version	montage par cylindre de serrage
Données mécaniques	
Poids [g]	105,8
Type de montage	profil rond; (Ø 12 mm)
Dimensions [mm]	30,8 x 3 x 48,4
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Accessoires	
Fourniture	vis à tête cylindrique: 2 x M3 x 14
	Cylindre de serrage
	Vis à tête cylindrique
	Écrou: M4

E21275



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------