


E43316



Pièce en T

T-PIPE/G1/2/L100/DN25



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Application	
Version	pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A
Tenue en pression [bar]	40
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	327
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Raccord à souder Ø 29 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,8 / 4
Accessoires	
Fourniture	Joint torique: 1, FKM
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces