


# E80353



## Tag RFID

ID-TAG/R30X10/04



### Application

Température de fonctionnement (active)	[°C]	-25...85
Température de pointe (passive)	[°C]	100

### Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	865...870
Taille mémoire	[bit]	128
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...100

### Données mécaniques

Poids	[g]	8,75
Dimensions	[mm]	Ø 30 / L = 10
Matières		PU noir

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

### Données supplémentaires

#### distance de lecture (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-