


E3M132



Cavo di collegamento con connettore femmina

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Applicazione

Particolarità contatti dorati; Idoneità della catena portacavi

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 25 AC / < 60 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 309,7

Dimensioni [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso

Idoneità della catena portacavi si

Idoneità della catena portacavi Raggio di curvatura con installazione fissa ≥ 30 mm

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E3M132



Cavo di collegamento con connettore femmina


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento

