


# E11036



## Adattatore di montaggio per sensori capacitivi

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-ring 44 x 2 mm

### Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 8

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...110

### Dati meccanici

Peso [g] 83,4

Dimensioni [mm] G 1 1/4 / L = 65

Definizione filettatura G 1 1/4

Materiali Adattatore: PVDF; Guarnizione: EPDM

Collegamento sensore collegamento filettato M30 x 1,5 Filettatura interna

Raccordo a processo collegamento filettato G 1 1/4 filettatura esterna

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo