


E12432



Cavo di collegamento

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------------	-------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici


Peso [g]	51
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, dritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



E12432




Cavo di collegamento

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

