


E12644



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGX050MSS0020H05



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato L

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	63 DC
Capacità di corrente totale [A]	16

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	4315,5
Dimensioni [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiali	PP
Materiale corpo	TPE
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12644



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGX050MSS0020H05

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY