


E12204



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Applicazione

Particolarità	cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D
Applicazione	Cavo patch incrociato; Cavo patch

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67; IP 42; (connettori M12 / connettori RJ45)

Dati meccanici

Peso	[g]	698,5
Materiali		PUR / PC
Materiale corpo		PUR / PC
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore M12

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



E12204




Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, schermato; 4 x 0,38 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PC; Cavo di collegamento schermato: schermato

