


E2M200



Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 schermo L= 120
2 Tensione di alimentazione L= 250

Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Modello	telecamera con uscita video O2M20x
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	72,4
Filettatura da incasso	M16
Materiali	Corpo: PVC; Guarnizione: EPDM
Materiale dado	PVC

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PVC, nero, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M16, dritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



E2M200



Cavi di collegamento per telecamere con uscita video


ADAPTER CABLE M12-M16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
GY = grigio
RD = rosso