


E2M205



Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

CONNECTION CABLE M16 16M



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Modello	telecamera con uscita video O2M20x
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	858,5
Materiali	Corpo: PVC; Guarnizione: EPDM
Materiale dado	PVC

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 16 m, PVC, nero, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



E2M205




Cavi di collegamento per telecamere con uscita video

CONNECTION CABLE M16 16M

Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

