


E33213



Adattatore a processo raccordo DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Lembo di tenuta

EC 1935/2004

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 25

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g] 346

Materiali a contatto con il fluido 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4

Collegamento sensore G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario

Raccordo a processo Raccordo DIN 11851 DN50 (2") DIN 11851

Guarnizione Guarnizione

Classe di igiene secondo DIN 11866 H4

Accessori

Fornitura O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054

Accessori opzionali O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124

Osservazioni

Quantità 1 pezzo