




Pozzetto a saldare per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applicazione

Modello	per sonde di temperatura EL = 150 mm
Resistenza a pressione [bar]	300

Dati meccanici

Peso [g]	184,7
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica Ø 6 mm
Raccordo a processo	Adattatore a saldare Ø 34 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	≤ 0,6 / -
Lunghezza sonda EL [mm]	149
Lunghezza fori asolati [mm]	187

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------