E37511

Pozzetto per sensori di temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Applicazione		
Modello		per sonde di temperatura EL = 100 mm
Resistenza a pressione	[bar]	16
Dati meccanici		
Peso	[g]	184,3
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		G 1/2 guarnizione conica Ø 6 mm
Raccordo a processo		G 1/2
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		≤ 0,6 / -
Lunghezza sonda EL	[mm]	68
Lunghezza fori asolati	[mm]	137
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo