




Adattatore a processo per piccole portate

FLOW ADAPT



Applicazione	
Applicazione	per applicazioni industriali
Montaggio	tramite raccordo a vite G1/8 maschio, qualsiasi posizione di montaggio; (SA5)
Temperatura del fluido [°C]	0...80
Resistenza a pressione [bar]	100
Campo di misura/regolazione	
Campo del flusso [ml/min]	2...150
Dati meccanici	
Peso [g]	212,7
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	M12 x 1
Raccordo a processo	G 1/8
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 1, U-seal
Accessori opzionali	Adattatore: ≤ 30 bar, E40101 Adattatore: ≤ 300 bar, E40236
Osservazioni	
Osservazioni	Può essere utilizzato solo in combinazione con la modalità relativa del sensore di flusso.
Quantità	1 pezzo