E43214

Tubo coassiale per sensori di livello

LR COAX TUBE G3/4 L1000



1 briglia di fissaggio per elemento di centraggio

CRN

Applicazione		
Modello		per sensori di livello LR
Temperatura del fluido	[°C]	-40...200
Resistenza a pressione	[bar]	16
Resistenza al vuoto	[mbar]	-1000
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	16
Dati meccanici		
Peso	[g]	570
Materiali		Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)
Collegamento sensore		collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna
Raccordo a processo		collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Lunghezza L	[mm]	1000
Accessori		
Fornitura		Guarnizione: 1
Accessori opzionali		Elemento di centraggio per tubi coassiali: 1, E43222
Osservazioni		
Osservazioni		In caso di utilizzo in condizioni certificate DNV GL, è necessario montare un ulteriore elemento di centraggio
Quantità		1 pezzo