


Raccordo a processo Varivent

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Applicazione	
Resistenza a pressione	[bar] 25
Dati meccanici	
Peso	[g] 596
Materiali	1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo