


E43312



Adattatore a processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 Foro perdite



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applicazione

Modello		con foro di scarico
Resistenza a pressione [bar]		16
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar]		16

Dati meccanici

Peso [g]		268
Materiali		1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore		G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,4 / 4

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------