
E43316

Raccordo a T

T-PIPE/G1/2/L100/DN25





EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Applicazione		
Modello		per sensori e adattatori con raccordo a processo G ½ A
Resistenza a pressione	[bar]	40
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso Peso	[g]	327
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore		G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo		Adattatore a saldare Ø 29 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		0,8 / 4
Accessori		
Fornitura		O-ring: 1, FKM
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo