


E43317



Raccordo a T

T-PIPE/G1/2/L120/DN40



EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM**

Applicazione

Modello	per sensori e adattatori con raccordo a processo G 1/2 A
Resistenza a pressione [bar]	25

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	407,5
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore	G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo	Adattatore a saldare Ø 41 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	0,8 / 4

Accessori

Fornitura	O-ring: 1, FKM
-----------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------