


E60110



Ruota di misura

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Applicazione	
Modello	plastica liscia
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Dati meccanici	
Peso [g]	536
Diametro interno [mm]	10
Diametro esterno [mm]	159,15
Materiali	Ruota: alluminio; aspetto superficiale: PU
Coppia di serraggio [Nm]	3; (Vite di fissaggio)
Durezza della superficie	90 Shore A
Volume [mm]	500
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo