


Ruota di misura

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Applicazione

Modello

plastica scanalata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dati meccanici

Peso

[g]

61,3

Diametro interno

[mm]

10

Diametro esterno

[mm]

63,66

Materiali

Ruota: alluminio; aspetto superficiale: PU

Coppia di serraggio

[Nm]

1,5; (Vite di fissaggio)

Durezza della superficie

90 Shore A

Volume

[mm]

200

Osservazioni

Quantità

1 pezzo