


E80353



TAG RFID

ID-TAG/R30X10/04



Applicazione

Temperatura di esercizio (attivo)	[°C]	-25...85
Temperatura di picco (passivo)	[°C]	100

Dati elettrici

Frequenza operativa	[MHz]	865...870
Capacità di memoria	[bit]	128
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		100000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100

Dati meccanici

Peso	[g]	8,75
Dimensioni	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materiali		PU nero

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Altri dati

distanza di lettura (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-