




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Campo de aplicación	
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67; IP 42; (Conectores M12 / conectores RJ45)
Datos mecánicos	
Peso [g]	163,5
Materiales	PUR / PC
Material del cuerpo	PUR / PC
Material de la tuerca	zinc conformado a presión, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm






Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC

