E43230

Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 Anillo sellante

CRN

Campo de aplicación		
Versión		para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido	[°C]	-20...200
Resistencia a la presión	[bar]	16
Resistencia al vacío	[mbar]	-1000
PTMA en aplicaciones según el NRC	[bar]	16
Datos mecánicos		
Peso	[g]	135
Materiales		Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; Brida de fijación: inox (1.4310 / 301L)
Conexión de sensores		conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Longitud L	[mm]	150
Accesorios		
Componentes incluidos		Juntas: 1
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.