




Licencia para el funcionamiento de moneo en entornos de virtualización

moneo vAppliance License



Campo de aplicación

Aplicación	<p>appliance virtual para el funcionamiento del software moneo en una infraestructura informática existente</p> <p>software moneo preinstalado</p> <p>incluye sistema de gestión para el mantenimiento del Appliance</p>
Configuración	<p>integración del archivo .OVF en el entorno de virtualización y posterior configuración en el AMS (appliance management system)</p>
Compatibilidad	<p>VMware vSphere 7.0 o más reciente</p> <p>Microsoft Hyper-V 2019 o posterior</p>
Conectividad	<p>Interfaces para el sensor y la red informática</p>
Mantenimiento y asistencia técnica	<p>incluido mantenimiento y asistencia técnica hasta finales del año siguiente</p>

Software / programación

Idioma	inglés
--------	--------



Licencia para el funcionamiento de moneo en entornos de virtualización

moneo vAppliance License

Soporte de datos	Descarga
Tipo de licencia	licencia individual
Clase de licencia	Versión completa

Requisitos del sistema

Ciclo CPU mín.	1,8 GHz
Cantidad mín. de núcleos CPU	4
RAM mín.	8 GB
Resolución gráfica mín.	1920 x 1080
Tarjeta de red	2 x Ethernet 1 Gbit
Protocolo de red	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (o versión más actual)
Navegador web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)

Notas

Notas	Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado
-------	--