


EVF124

带插座连接电缆
ADOGF030VAS0010P03



应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	5...80
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
UL 认证	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	288.1
尺寸	[mm]	10 x 10 x 31
模制主体材料		PP
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)

EVF124



带插座连接电缆

ADOGF030VAS0010P03

密封材料	EPDM	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 10 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm



接口



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色